



# SIDERMAG

Leader mondiale nella produzione di sonde  
per analisi rapide di metallo fuso



Campionamento  
del metallo fuso



## Campionatori SUPERSAMP

Effettueremo un test gratuito in un momento conveniente per te  
LTD «Sidermag» Yekaterinburg, +7 (343) 300 93 26, e-mail: [info@sidermag.ru](mailto:info@sidermag.ru), [www.sidermag.ru](http://www.sidermag.ru)

## SUPERSAMP

### Descrizione:

I campionatori SUPERSAMP sono progettati per un campionamento sicuro, veloce e diretto. Questo sistema permette all'utente di acquisire facilmente e rapidamente un campione. Grazie ai campionatori SUPERSAMP, il tempo di preparazione in laboratorio e il numero di dispositivi sono ridotti al minimo.

### Destinazione d'uso:

Campionamento di metallo fuso per analisi chimiche, spettrali ed altre

### Ambito di utilizzo:

Convettori ad ossigeno, forni ad arco elettrico, forni ad induzione, camera da vuoto, mestoli, mestoli da fonderia, ecc.

### Tipi dei campionatori:

Ad immersione, di aspirazione, di flusso, sotto vuoto

### Temperatura di lavoro (secondo il tipo del campionatore):

da 300°C a 2020°C

### Tempo di campionamento:

da 3 a 5 sec

### Lunghezza di tubo:

da 100 a 1500 mm (tubi con lunghezze diverse sono disponibili su richiesta del cliente)

### Coperchio di scoria:

In acciaio, in cartone, in alluminio

### Protezione dagli schizzi:

Di sabbia, fibra ritardante di fiamma

### Deossidante:

Senza di deossidante, alluminio, zirconio, titanio

### Tipi di campioni

